


케이블 포함 플러그 소켓 KMV-1-230AC-2,5

Part Number: 30940

FESTO

조립됨, V 솔레노이드용.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	170 g
전기 연결	플러그 소켓 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 B타입
공칭 작동 전압, AC	230 V
극성 보호	모든 전기 연결용
보호 접지 연결	가능
케이블 길이	2.5 m
케이블 직경	6 mm
케이블 구조	3x0,75
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	PC
전기 접점 소재	청동