


T-바브 콘넥터 TCN-M3-PK-3

Part Number: 30983

FESTO

플라스틱 배관 PAN, PUN 용, PP, PU, PR, 씰링 링, 회전.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈 | 2 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링 |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일로트 매체 확인 | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 공압 연결구, 포트 1 | 수 나사산 M3 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 4mm 튜브용 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 아연 다이캐스트 고합금 강철, 부식방지 |