


로드 클레비스 SG-M6

Part Number: 3110

★ 핵심 제품군

육각 너트 포함, 회전 실린더 마운팅 (피스톤-로드 측면)용 DIN ISO 8140.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	M6
표준에 따름	DIN 71752 ISO 8140
나사산 연결구	암 나사산 M6
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	22 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 핀 소재	강철 아연 도금
클레비스 소재	강철 아연 도금
너트 소재	강철 아연 도금