


클레비스 풋 마운팅 LBG-80

Part Number: 31765

FESTO

구형 베어링 제공, 실린더 DNGU, DNG, DNC의 회전 플랜지
SSNG 또는 로드 아이 SGS에 연결.
또는 실린더 AEN, ADN, ADNP의 회전 플랜지 SNCS 또는 로드
아이 SGS에 연결.



자료 시트

특징	값
사이즈	80
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	1,050 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	구상 흑연 주철
마운팅 핀 소재	케이스-경화 강철
락(Lock) 소재	스프링 강철