


트러니언 마운팅 LNZG-100/125

Part Number: 32962

FESTO

DNGZS 트러니언 마운팅 포함 실린더용.
이 부착물은 중앙 트러니언 플랜지 또는 회전 링을 이용하여 DNC,
DNG, DNGU 실린더에도 사용 가능.



자료 시트

특징	값
사이즈	100/125
표준에 기반	ISO 15552
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
주변 온도	-40 ... 80 °C
제품 중량	306 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	전조 알루미늄 합금
베어링 소재	플라스틱