


Non-return 밸브 H-1/8-A/I

Part Number: 3324

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------------------------|
| 밸브 기능 | Non-return 기능 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/8 |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 |
| 표준 공칭 유량 | 280 l/min |
| 작동 압력 MPa | 0.04 ... 0.8 MPa |
| 작동 압력 | 0.4 ... 8 bar |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 하우징 소재 | 황동 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 21 g |
| 씰 소재 | NBR |