


# 가이드 유니트 FEN-20- -KF

Part Number: 33482

FESTO

순환 볼 베어링 가이드 포함, 회전 방지 기능, 가이드의 고정도 실현.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	20
행정거리	2 ... 250 mm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 힘 Fy	520 N
최대 힘 Fy 정적	830 N
최대 힘 Fz	520 N
최대 힘 Fz 정적	830 N
최대 토크 Mx	15 Nm
최대 토크 Mx 정적	24 Nm
최대 토크 My	20 Nm
최대 토크 My 정적	31 Nm
최대 토크 Mz	20 Nm
최대 토크 Mz 정적	31 Nm
치환력	15 N
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	12 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	828 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	12 g
행정거리 0 mm일 때 이동 질량의 무게 중심	42 mm
행정거리 10mm당 이동 질량의 무게 중심 추가 허용치	4.7 mm
마운팅 형태	내부 (압) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	열-처리 강철
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
요크 플레이트 소재	아노다이징 알루미늄