


배기 유량 조절 밸브 GRE-3/8

Part Number: 35310

FESTO

소결 금속 소음기.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 소음기 기능
공압 연결구, 포트 1	G3/8
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	2,000 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2,000 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 70 °C
조립 위치	어디든
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 70 °C
최대 죄임 토크	15 Nm
제품 중량	50 g
나사산 플러그 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
조정 나사 소재	황동