



근접 센서 SMTO-6-PS-S-LED-24

Part Number(&P): 35573

FESTO

발광 다이오드 포함 및 보호 회로 내장, 마운팅 키트 없음.
단종 예정, 2012년까지 가능



자료 시트

특징	값
디자인	블록 디자인
인증	C-Tick
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정 원리	자석 유도
주변 온도	-25 ... 70 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
스위치-On 시간	<= 1 ms
스위치-Off 시간	<= 1 ms
최대 출력 전류	200 mA
최대 접촉 비율 DC	6 W
전압 강하	< 3 V
잉여 전류	<= 0.01 mA
회로 단락 보호	펄스
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	플러그 M12x1 3-핀
콘넥터 배출 방향	반경방향
최대 플러그 조임 토크	0.5 Nm
마운팅 형태	액세서리 포함
제품 중량	36 g
하우징에 대한 재질 정보	PA-GF PUR 아연 다이캐스트
작동 상태 표시	황색 LED
보호 등급	IP67