



Start 밸브 HE-1/4-DB-MINI

Part Number: 3563687
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
시리즈	DB
사이즈	MINI
격자 치수	44 mm
디자인 구조	On/Off 밸브
액추에이터 형태	수동
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
액추에이터 자물쇠	패드록(선택사항)
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
밸브 기능	3/2 bistable
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
C 값	6.3 l/sbar
b 값	0.8
표준 공칭 유량	2,300 l/min
표준 공칭 유량 2-3	700 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	라인 설치 관통 홀 포함
제품 중량	66 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
피스톤 슬라이드 소재	POM
씰 소재	FPM
하우징 소재	PA-강화