



**압력 게이지**  
**MA-40-10-1/8**  
 Part Number: 359874

FESTO



**자료 시트**

| 특징                 | 값                              |
|--------------------|--------------------------------|
| 표시 범위 [bar]        | 0 ... 10 bar                   |
| Display range      | 0 ... 145 psi                  |
| 표준에 따름             | EN 837-1                       |
| 압력 게이지의 공칭 사이즈     | 40                             |
| 디자인 구조             | 부르동관 압력 게이지                    |
| 마운팅 형태             | 라인 설치                          |
| 작동 매체              | 가스 주입<br>Neutral fluids        |
| 작동 압력 MPa          | 0 ... 1 MPa                    |
| 작동 압력              | 0 ... 10 bar                   |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi                  |
| 교체 부하 계수           | 0.66                           |
| 측정 정확도 등급          | 2,5                            |
| 보호 등급              | IP43                           |
| 매체 온도              | -20 ... 60 °C                  |
| 주변 온도              | -20 ... 60 °C                  |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B2-L                 |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                      |
| 연결 위치              | 후면 중앙                          |
| 공압 연결구             | G1/8                           |
| 매체에 접속되는 재질        | 황동                             |
| 나사산 플러그 소재         | 황동                             |
| 하우징 소재             | ABS                            |
| 스크린 소재             | PS                             |
| 하우징 색상             | 흑색                             |
| 제품 중량              | 60 g                           |
| 작동 및 파일럿 매체 확인     | 아세틸렌 없음<br>산소 없음               |
| 눈금                 | 이중 스케일<br>Bar (외부)<br>psi (내부) |