



# 흡착컵 완료 VAS-75-1/4-NBR

Part Number: 36145

FESTO

씰링 링 OL 포함.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	4 mm
흡착컵 직경	75 mm
유효 흡착 직경	60 mm
연결 위치	상단
흡착형 형태	원형 평판
작동 압력 MPa	-0.095 ... 0 MPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
공칭 작동 압력	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7::-]에 따른 대기중 공기
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
70% 진공에서 분리력	197 N
공칭 작동 압력에서 유지력	197 N
마운팅 나사산	G1/4
흡착컵 마운팅	G 1/4
진공 연결	G1/4
색상	흑색
지주 경도	70 +/- 5
나사산 플러그 소재	아연 다이캐스트
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	NBR