


# 압 호스 커넥터 N-3/8-P-13

Part Number: 36160

FESTO

씰링 링.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	11 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	1
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	15 Nm
제품 중량	178 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G3/8
공압 연결구, 포트 2	튜브 내부 직경 13 mm 용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄