


Quick 콘넥터 ACK-1/4-PK-4

Part Number: 3713

FESTO

씰링 링 포함 압나사산.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	3.4 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 Water: G thread only possible with OL sealing ring
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	11 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 10 %
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	외경 6mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용
유니언 너트 소재	아노다이징 알루미늄
나사산 플러그 소재	아노다이징 알루미늄
재질 사항	RoHS 에 승인
씰링 링 소재	PA-강화 TPE-U(PU)