


적응형 그리퍼 핑거 DHAS-GF-80-U-BU

Part Number: 3998964

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	80
조립 위치	어디든
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	10 ... 50 °C
제품 중량	13 g
재질 사항	RoHS 에 승인
클램프 조 소재	TPE-U(PU)