

# 플라스틱 배관 PL-13-BL

Part Number(&P): 4103

FESTO

파이프 연결.

최대 압력 값은 최대 온도에서 허용가능.



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	17.6 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	100 mm
내부 직경	13 mm
온도에 따른 작동압력	0 ... 7 bar
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-10 ... 35 °C
길이에 따른 제품 중량	0.135 kg/m
색상	청색
지주 경도	A 85 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
튜브에 대한 재질 정보	PVC-P