



솔레노이드 밸브

JMFH-5-PK-3

Part Number: 4447

FESTO

수동 작동, 솔레노이드 코일 또는 소켓 없음. 솔레노이드 코일 및 소켓은 개별 주문.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--|
| 밸브 기능 | 5/2 복동 솔레노이드 |
| 표준 공칭 유량 | 105 l/min |
| 작동 압력 | 2 ... 8 bar |
| 디자인 구조 | 포펫 시트 |
| 공칭 사이즈 | 2.5 mm |
| 씰링 원리 | 소프트 |
| 스위칭 시간, 전환 | 13 ms |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | 0 ... 60 °C |
| 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 제품 중량 | 380 g |
| 마운팅 형태 | 서브-베이스 상 마운팅 프레임 위 관통 홀 포함 옵션 |
| 공압 연결구, 포트 1 | PK-3 |
| 공압 연결구, 포트 2 | PK-3 |
| 공압 연결구, 포트 3 | PK-3 |
| 공압 연결구, 포트 4 | PK-3 |
| 공압 연결구, 포트 5 | PK-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | 알루미늄 아노다이징 |
| 씰 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 알루미늄 아노다이징 |