



# 솔레노이드 밸브 MFH-5-PK-3

Part Number: 4448

FESTO

수동 작동, 솔레노이드 코일 및 소켓 없음. 솔레노이드 코일 및 소켓은 개별 주문.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
표준 공칭 유량	105 l/min
작동 압력	3 ... 8 bar
디자인 구조	포펫 시트
공칭 사이즈	2.5 mm
씰링 원리	소프트
Off 스위칭 시간	22 ms
On 스위칭 시간	10 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
제품 중량	270 g
마운팅 형태	서브-베이스 상 마운팅 프레임 위 관통 홀 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 2	PK-3
공압 연결구, 포트 3	PK-3
공압 연결구, 포트 4	PK-3
공압 연결구, 포트 5	PK-3
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 아노다이징
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 아노다이징