



솔레노이드 밸브 MFH-3-M5

Part Number: 4450

FESTO

수동 작동, 솔레노이드 코일 및 소켓 없음. 솔레노이드 코일 및 소켓은 개별 주문.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	58 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	포켓 시트
Reset 형태	기계 스프링
인증	c UL us - Recognized (OL)
공칭 사이즈	1.3 mm
배기 기능	유량 조절 불가
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	누름
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
Off 스위칭 시간	16 ms
On 스위칭 시간	9 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-15 ... 60 °C
주변 온도	-15 ... 40 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
공압 연결구, 포트 3	M5