


L Quick 콘넥터 LCK-M5-PK-4

Part Number: 4562

FESTO

2개의 씰링 링 포함 회전가능.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|-------------------------------------|
| 공칭 사이즈 | 2.4 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | L자형 |
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 공칭 조임 토크 | 1.33 Nm |
| 공칭 조임 토크의 공차 | ± 20 % |
| 공압 연결구, 포트 1 | 수 나사산 M5 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 6mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용 |
| 유니언 너트 소재 | 아노다이징 알루미늄 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰링 링 소재 | NBR 고합금 강철, 부식방지 |
| 중공 볼트 소재 | 갈바닉 스틸 |
| 회전 피팅 소재 | 아연 다이캐스트 |