


볼 밸브

VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14

Part Number: 4783595

FESTO

확장품 및 제약 산업용 스테인리스강 타입, 2/2-way, 공칭 너비 1/2", F0304 플랜지 패턴, PN16, ISO 1127에 따른 끝단 용접, 전기 연마
Festo는 이 제품의 제조업체가 아니라 리테일러입니다.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 볼 밸브
액추에이터 형태	기계적
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	ISO 1127에 따른 용접형 끝단 연결부
스위칭 상태 표시기	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 홀 패턴	F0304
내부 직경	18.1 mm
공칭 직경 DN	15
밸브 기능	2/2
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	16
차동 압력에서 이탈 토크, 공칭 압력, 프로세스 밸브 PN	7 Nm
표준에 기반	ISO 1127 ISO 5211
매체	수증기 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:~:] 가스 주입 물 Neutral fluids
매체 온도	-20 ... 200 °C
유량 Kv	46 m3/h
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
하우징 소재	스테인리스 스틸 주물
하우징용 재질 정보	1.4409
씨트 씰 소재	PTFE, modified
씰 소재	FPM PTFE
볼 소재	스테인리스 스틸 주물
볼용 재질 정보	1.4409
샤프트 소재	고합금 강철, 부식방지
샤프트용 재질 번호	1.4401
제품 중량	730 g
인증	3-A Sanitary CRN
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음