



# EMC-필터 CAMF-C5-FC

Part Number: 4825847  
단종 예정 제품

FESTO



## 자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
공칭 작동 전압, AC	24 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP30
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 80 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	15
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	8
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 2, 핀/와이어 수	15
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	8
전기 연결 2, 마운팅 타입	2x 나사 4-40 UNC-2A
프로토콜	HIPERFACE
하우징 색상	은색
하우징 소재	신호 없음: 신호 트리거