


Push-on 플랜지
DARF-Q12-40
Part Number: 4886225

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	40
조립 위치	어디든
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 죄임 토크	5.9 Nm
제품 중량	155 g
재질 사항	RoHS 에 승인
플랜지 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징 처리
나사 소재	갈바닉 스틸