


소음기 U-PK-4

Part Number: 4932

FESTO

공압 시스템의 배기 포트 소음 감소 및 오염 방지용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|------------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 압력 MPa | 0 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | 0 ... 10 bar |
| 대기로의 유량 | 580 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 음향 압력 레벨 | 77 dB(A) |
| 주변 온도 | -10 ... 70 °C |
| 제품 중량 | 4.1 g |
| 공압 연결구 | PK-4 |
| 소음기 내장 소재 | 청동 |
| 나사산 플러그 소재 | 황동 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |