


커플링 EAMD-67-51-16-32X32-U

Part Number: 5071095

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-----------------------|
| 홀더 직경 1 | 16 mm |
| 홀더 직경 2 | 32 mm |
| 사이즈 | 67 |
| 공칭 길이 | 51 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 최대 속도 | 4,500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도 | -25 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 95 % |
| 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
| 관성 질량 모멘트 | 374 kgmm ² |
| 이송 가능 토크 | 93 Nm |
| 제품 중량 | 750 g |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |