


매니폴드 블록 MHA4-PR8-3-1/4

Part Number: 525237

FESTO

서브 베이스 밸브용 MHA4-...



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|--------------------------|
| 최대 밸브 연수 | 8 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 제품 중량 | 1,400 g |
| 서브-베이스에 대한 마운팅 방법 | 관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함 |
| 밸브에 대한 마운팅 방법 | 내부 (암) 나사산 포함 |
| 공압 포트 1/33 | G3/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 암 나사산 G1/4 |
| 공압 포트 3/11 | G3/8 |
| 연결 플레이트 소재 | 전조 알루미늄 합금 |