


중간 위치 부착물 SLG-Z-18-A

Part Number: 525681

FESTO

선형 드라이브 SLG용



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
디자인 구조	회전 모듈
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	75 g
마운팅 형태	관통 홀 및 맞춤 핀
공압 연결구	M3
고정 장치 소재	스틸, 니켈 코팅
씰 소재	PUR
하우징 소재	알루미늄 강화 양극처리