

# 파일럿 라인 KES-SEC-AC-2,5

Part Number: 525713

FESTO

원하는 PLC에 SEC-AC-... 모터 케이블을 연결.



## 자료 시트

특징	값
케이블 특성	표준
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	0 ... 50 °C
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 220 mm
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	25
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	25
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	26
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	25
배선 끝단	배선 끝단 이음관
케이블 구조	5x(2x0,25)+16x(0,25)
케이블 직경	11 mm
케이블 길이	2.5 m
공칭 도선 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외