


플라스틱 배관 PUN-6X1-BL-500

Part Number: 525747

FESTO

표준 O.D 튜브, QS 플러그 커넥터용, CN 및 CK 폴리우레탄 피팅
(식음료 산업에 승인 안됨).



자료 시트

특징	값
외부 직경	6 mm
유량에 사용하는 굵힘 반경	26.5 mm
내부 직경	4 mm
최소 휨 반경	16 mm
사용 설명서	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
튜브 특성	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
재료 발화점 실험	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.0192 kg/m
공압 연결구	외부 직경 6 mm의 푸쉬인 커넥터용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용 바브드 커넥터 내경 4mm용
색상	청색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)