



근접 센서 SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

Part Number(&P): 525897

FESTO

전기형, 리드 접점형, 8 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브 유니트용,
윗면 마운팅, 케이블 포함.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------------|
| 작동 전압 범위 DC | 10 ... 30 V |
| 스위치 출력 | 접점 포함, 양극 |
| 스위칭 부품 기능 | 초기상태 열림 접점 |
| 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 케이블 길이 | 5 m |
| 전기 연결 | 3-심 케이블 |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 |
| 디자인 | T-슬롯용 |
| 회로 단락 보호 | 아니오 |
| 측정 원리 | 리드 자석 |
| 극성 보호 | 아니오 |
| 작동 상태 표시 | 황색 LED |
| 스위치-Off 시간 | 0.03 ms |
| 스위치-On 시간 | <= 0.5 ms |
| 최대 접촉 비율 DC | 10 W |
| CE-Zeichen (siehe Konformit?serkl?ung) | EU-EMV 가이드라인에 대응 |
| 보호 등급 | IP65 IP67 |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C -20 ... 60 °C |
| 인증 | c UL us - Listed (OL) |
| 제품 중량 | 60 g |
| 스위칭 값의 반복정확도 | +/- 0,1 mm |
| 마운팅 형태 | T-슬롯에 취부 |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | PA |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보 | PUR |