

플러그 SEA-GS-HAR-4POL

Part Number: 525928
단종 예정 제품

FESTO

밸브 터미널용.

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
마운팅 형태	나사산 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	11.5 g
전기 연결	4-핀 M12x1 일자형 플러그 / 절연 변위 연결
작동 전압 범위 DC	<= 32 V
작동 전압 범위 AC	<= 32 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	0.8 kV
케이블 패킹 연결	Pg9
허용 가능 케이블 직경	4 ... 5.1 mm
허용 개별 와이어 직경	0.1 mm
허용 와이어 직경	1.2 ... 1.6 mm
종단 단면	0.25 ... 0.5 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
허용 와이어 절연	PVC