



흡착컵 완료 ESS-40-GT-M10

Part Number: 525973

FESTO

순쉬운 교체 가능,



자료 시트

특징	값
흡착컵 홀더에 대한 높이 보상기	5.5 mm
최소 작업물 반경	35 mm
공칭 사이즈	2.5 mm
흡착컵 직경	40 mm
흡착컵 용량	5.4 cm ³
조립 위치	어디든
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 5
흡착형 형태	깊은 원형
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
공칭 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	64 N
공칭 작동 압력의 측면 힘	20 N
제품 중량	15 g
마운팅 형태	진공 포트를 통해
진공 연결	M10
색상	적색/황색
지주 경도	72 +/- 5
나사산 플러그 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	Vulkollan®