



흡착컵 완료 ESS-50-GT-G1/4

Part Number: 525979

FESTO

순쉬운 교체 가능,



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 흡착컵 홀더에 대한 높이 보상기 | 8 mm |
| 최소 작업물 반경 | 40 mm |
| 공칭 사이즈 | 2.5 mm |
| 흡착컵 직경 | 50 mm |
| 흡착컵 용량 | 11.2 cm ³ |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 흡착형 형태 | 깊은 원형 |
| 작동 압력 | -0.95 ... 0 bar |
| 공칭 작동 압력 | -0.7 bar |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [7:-:]에 따른 대기중 공기 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 주변 온도 | -10 ... 80 °C |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 97 N |
| 공칭 작동 압력의 측면 힘 | 30 N |
| 제품 중량 | 21 g |
| 마운팅 형태 | 진공 포트를 통해 |
| 진공 연결 | G1/4 |
| 색상 | 적색/황색 |
| 지주 경도 | 72 +/- 5 |
| 나사산 플러그 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 흡착 컵 소재 | Vulkollan® |