



압력 게이지 키트 DPA-63-16-MA-SET

Part Number: 526097

FESTO

압력 부스터용



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 837-1
압력 게이지의 공칭 사이즈	40
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함
작동 압력	16 bar
측정 정확도 등급	2,5
보호 등급	IP43
주변 온도	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 예 승인
조립 위치	어디든
공압 연결구	G1/8
제품 중량	250 g