

# 윤활기 LOE-N1/8-D-MICRO



Part Number: 526311  
단종 예정 제품

FESTO

나사산 연결 플레이트 포함

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.

단종 예정 제품. 2016년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MICRO
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 윤활기
최대 오일 용량	6.5 cm <sup>3</sup>
작동 압력	1 ... 10 bar
윤활기 기능을 위한 최소 유량	3 l/min
표준 공칭 유량	410 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	59 g
마운팅 형태	액세서리 포함 옵션 라인 설치
공압 연결구, 포트 1	NPT1/8-27
공압 연결구, 포트 2	NPT1/8-27
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC