

모터 케이블 KMTR-AC-10

Part Number(&P): 526740

FESTO

서보 모터 MTR-AC-55/70/100용



자료 시트

특징	값
보호 등급	IP54
주변 온도	-20 ... 80 °C -40 ... 80 °C
최소 케이블 휨 반경	100 mm
케이블 구조	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² 차폐
케이블 길이	10 m
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR