


# 압력 스위치 SDE5-V1-O-Q3-P-M8

Part Number(&P): 527456

FESTO

진공용 M8 플러그 포함 버전.



## 자료 시트

특징	값
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위칭 기능	고정 히스테리시스에서 Threshold 값
전기 연결	플러그 M8x1 3-핀 EN 60947-5-2에 따름 원형 디자인
보호 등급	IP40
공압 연결구	QS-3
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	필스
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	피에조 저항 압력 센서
극성 보호	모든 전기 연결용
문턱값 설정 범위	0 ... 100 %
작동 상태 표시	항색 LED
작동 전압 범위 DC	15 ... 30 V
최대 출력 전류	100 mA
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
인증	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
제품 중량	19 g
압력 측정 범위, 초기 값	0 bar
압력 측정 범위, 최종 값	-1 bar
히스테리시스 FS	2 %
스위칭 포인트 재생성	0.3 %
마운팅 형태	액세서리 포함
재질 사항	PWIS 물질 함유
하우징에 대한 재질 정보	PA POM PPS-강화