


미세 필터 MS6N-LFM

Part Number: 527671

NPT 나사산 포함

예시 표시



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
시리즈	MS
사이즈	6
디자인 구조	화이버 필터
필터 등급	0.01 ... 1 µm
응축수 배수기	완전 자동 수동 회전 반-자동
작동 압력	0 ... 20 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:7:2] ISO 8573-1:2010[5:7:3]에 따른 압축 공기
바울 보호망	플라스틱 가드 금속 하우징으로 내장
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
차동 압력 디스플레이	시각 표시기 압력 센서 포함
인증	c UL us - Recognized (OL)
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	수평 +/- 5
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
필터 소재	Boron silicate 화이버
씰 소재	NBR
재질 사항	RoHS 에 승인