


활성 카본 필터 MS6N-LFX

Part Number: 527673

FESTO

NPT 나사산 포함

예시 표시



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	0.01 ... 1 µm
응축수 배수기	완전 자동 수동 회전 반-자동
디자인 구조	활성 탄소 필터
바울 보호망	플라스틱 가드 급속 하우징으로 내장
작동 압력	0 ... 20 bar
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	900 l/min
인증	c UL us - Recognized (OL)
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]에 준하는 압축 공기
매체 온도	5 ... 30 °C
잉여 오일 함량	0.003 mg/m3
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인
필터 소재	활성 탄소
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트