

압력 조절 밸브-배터리 LRB-3/8-D-7-O-K5-MINI



FESTO

Part Number: 529001

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

연결 키트, 서브-베이스 및 마운팅 브라켓 포함, 2,3,4,5 압력 조절기 포함 블록, 압력 게이지 미포함

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
시리즈	D
액추에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	직접-제어 격판 압력 조절기 관통 압축 공기 공급기 포함
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
작동 압력	1 ... 16 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.2 bar
표준 공칭 유량	1,800 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,860 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G1/4
연결 플레이트 소재	아연 다이캐스트
제어 패널 소재	PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이캐스트