


플러그 베이스 MHAP-PI-D-0.5

Part Number: 529116

FESTO

밸브 터미널 CPA-SC용, 2 코일.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	클립
조립 위치	어디든
제품 중량	5 g
전기 연결	플러그 소켓 3-핀
작동 전압 범위 DC	≤ 60 V
허용 가능 전류 부하	3 A
케이블 길이	0.5 m
케이블 직경	1 mm
케이블 구조	3x0,14
보호 등급	IP40
주변 온도	-20 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-20 ... 50 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PA
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 아연 도금