


# 필터 MS4-LF-1/4-CRV

Part Number: 529397

FESTO

5µm 필터, 플라스틱 볼, 완전 자동 응축수 배수, 왼쪽에서 오른쪽으로 흐름.



## 자료 시트

| 특징              | 값  |
|-----------------|--|
| 사이즈             | 4  |
| 시리즈             | MS   |
| 조립 위치           | 수평 +/- 5                                     |
| 필터 등급           | 5 µm   |
| 응축수 배수기         | 완전 자동  |
| 디자인 구조          | 원심 분리기 포함 소결 필터                              |
| 최대 응축수 용량       | 19 ml  |
| 바울 보호망          | 플라스틱 가드                                      |
| 작동 압력           | 2 ... 12 bar                                 |
| 표준 공칭 유량        | 1,300 l/min                                  |
| 작동 매체           | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기<br>가스 주입 |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 용력 수준 보통                              |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 보관 온도           | -10 ... 60 °C                                |
| 식품 안전           | 추가 재료 정보 참조                                  |
| 출력에서 공기 청정 등급   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4]                |
| 매체 온도           | -10 ... 60 °C                                |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C                                |
| 제품 중량           | 189 g  |
| 마운팅 형태          | 라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션                       |
| 공압 연결구, 포트 1    | G1/4   |
| 공압 연결구, 포트 2    | G1/4   |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                                    |
| 연결 플레이트 소재      | 알루미늄 다이캐스트                                   |
| 씰 소재            | NBR  |
| 필터 소재           | PE   |
| 하우징 소재          | 알루미늄 다이캐스트                                   |
| 보울 소재           | PC   |
| 분리 플레이트 소재      | POM  |