



마이크로 필터 MS6-LFM-1/2-AUV-Z

Part Number: 529658

FESTO

0.01µm 필터, 금속 볼 가드, 완전 자동 응축수 배수, 우측에서 좌측으로 유량.



자료 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	6
디자인 구조	화이버 필터
필터 등급	0.01 µm
응축수 배수기	완전 자동
작동 압력	2 ... 12 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:7:2]
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	900 l/min
에어 품질 등급용 최소 표준 공칭 유량	135 l/min
필터 효율	99.9999 %
최대 응축수 용량	38 cm ³
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
보관 온도	-10 ... 60 °C
잉여 오일 함량	0.01 mg/m ³
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	수평 +/- 5
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
필터 소재	Boron silicate 화이버
보울 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
재질 사항	RoHS 에 승인
제품 중량	820 g