# 윤활기
# MS6-LOE-1/4-U
Part Number: 529781

FESTO

금속 바울, 유량 방향: 좌측에서 우측.





## 자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|---|
| 사이즈 | 6 |
| 시리즈 | MS |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 디자인 구조 | 비례 표준 분류 윤활기 |
| 최대 오일 용량 | 80 cm3 |
| 바울 보호망 | 금속 하우징으로 내장 |
| 작동 압력 | 1 ... 16 bar |
| 윤활기 기능을 위한 최소 유량 | 50 l/min |
| 표준 공칭 유량 | 2,500 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>가스 주입 |
| 작동 및 파일로트 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 오일 점도 | ISO VG 32 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 810 g |
| 마운팅 형태 | 라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |
| 보울 소재 | 전조 알루미늄 합금 |