



운활기 MS6-LOE-1/4-U-Z

Part Number(&P): 529782

FESTO

금속 바울, 유량 방향: 우측에서 좌측.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 운활기
최대 오일 용량	80 cm ³
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
작동 압력	1 ... 16 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	50 l/min
표준 공칭 유량	2,500 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	운활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	0 ... 60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	810 g
마운팅 형태	옵션 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금