


# 모터 플랜지 EAMF-A-30A-42A

Part Number: 530079

FESTO

스텝 모터 포함 전기-기계 드라이브용



## 자료 시트

| 특징                | 값             |
|-------------------|---------------|
| 조립 위치             | 어디든           |
| 보관 온도             | -25 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도          | 0 - 95 %      |
| 주변 온도             | -10 ... 60 °C |
| 인터페이스 코드, 모터 인    | 42A           |
| 인터페이스 코드, 커플링 하우징 | 30A           |
| 재질 사항             | RoHS 에 승인     |