


커플링 EAMC-30-35-6.35-8

Part Number: 530088

FESTO

스텝 모터 포함 전기-기계 드라이브용



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	6.35 mm
홀더 직경 2	8 mm
사이즈	30
공칭 길이	35 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	6.1 kgmm ²
이송 가능 토크	7.5 Nm
제품 중량	45 g
재질 사항	RoHS 에 승인