



서비스 유니트 조합 MSB6-1/4-FRC3:J7M1-Z

Part Number(&P): 530265

FESTO

필터-압력조절기-윤활기 조합, 7 bar 최대 출력 압력, 5 µm 필터, 압력 게이지 포함, 잠금 가능 조절기 헤드, 플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 수동 배수기, 유량 방향: 우측에서 좌측.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------|---|
| 사이즈 | 6 |
| 시리즈 | MS |
| 액츄에이터 자물쇠 | 내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이 |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 필터 등급 | 5 µm |
| 응축수 배수기 | 수동 회전 |
| 디자인 구조 | 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 윤활기 |
| 컨트롤러 기능 | 출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함 |
| 바울 보호망 | 플라스틱 가드 |
| 압력 게이지 | 압력 게이지 포함 |
| 압력 조절 범위 | 0.3 ... 7 bar |
| 입력 압력 1 | 1.5 ... 20 bar |
| 표준 공칭 유량 | 2,000 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 출력에서 공기 청정 등급 | DIN ISO 8573-1에 따른 3.7.- |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 1,495 g |
| 마운팅 형태 | 액세서리 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/4 |