



# 분기 모듈 MS6N-FRM-3/8-Z

Part Number(&P): 531970

FESTO

유량 방향: 우측에서 좌측.



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
디자인 구조	분기 모듈
작동 압력	0 ... 20 bar
표준 공칭 유량 유량 방향 1->2	8,350 l/min
윗쪽 출구에서 표준 공칭 유량	7,800 l/min
아래쪽 출구에서 표준 공칭 유량	8,750 l/min
작동 매체	압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	500 g
공압 연결구, 포트 1	NPT3/8-18
공압 연결구, 포트 2	NPT3/8-18
공압 연결구, 포트 3	NPT1/2-14
공압 연결구, 포트 4	NPT1/2-14
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트