


플러그
FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B
 Part Number: 532220

FESTO

CC-Link 용



자료 시트

특징	값
폭	20 mm
높이	62 mm
길이	61 mm
프로토콜	CC-Link
제품 중량	60 g
필드버스 인터페이스	2x 4 스프링-장착 단자대
필드버스 인터페이스에 관한 주의	BUS 입력 - BUS 출력 루프형성 통과
허용 가능 케이블 직경	5 ... 10 mm
보호 등급	IP65 IP67 조립된 조건 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95 % 비-응결
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
유니언 너트 소재	황동
나사 소재	강철
씰 소재	NBR